

粉体の研究開発、サンプル作成に

実験用ロータリーキルン

特 徴

- 1 少量の粉体を回転する密閉容器の中で攪拌させながら焼成、乾燥を行います。
- 2 保温性能が高いため、消費電力が少なく、経済的です。
- 3 回転容器は耐熱鋼を使用しているため、耐久性が高いです。
- 4 真空ポンプによる吸引が可能です。
- 5 窒素などの不活性ガスの封入が可能です。
- 6 回転数は無段変速が可能のため、様々な条件に対応します。
- 7 プログラム調節器を搭載しているので、自由に昇温パターンが設定出来ます。



■仕 様

●処理容量	ワンバッチ 0.7L
●温度	常温～1000℃
●回転数	無段変速 1～30rpm
●電動機	単相 100W スピードコントロールモーター
●ヒーター容量	三相 6kw
●保温	セラミックファイバー
●傾動	手動レバー

■動 作


1. 回転容器を上向けにして蓋を外し、材料を投入します。
2. 回転容器の蓋をしてから水平状態にします。
3. 起動ボタンを押し、回転させます。
4. プログラムされた昇温パターンを実行し、自動終了します。
5. 蓋を外し、回転容器を下に向けて材料を取り出します。

工業用加熱炉・各種乾燥装置・化学機器・各種自動化設備




株式会社 長門電機工作所


●自動洗浄乾燥機




●直火式箱型並行流乾燥機




●流動層乾燥機




●バンド乾燥機




●台車式並行流乾燥機




●通気式箱型乾燥機




●連続コンベアー式ガラス曲げ炉




●連続ガラス曲げ炉




●コーヒープック充填シール機



●熱風コントロールユニット



●バッチ式ロータリーキルン



■営業品目

- 乾燥機 バンド型乾燥機、流動層乾燥機、並行流乾燥機、通気式乾燥機、バケットコンベア式乾燥機、連続シート乾燥機、赤外線式乾燥機、エレベーター式乾燥機、脱湿装置付乾燥機、実験用乾燥機、真空乾燥機
- 炉 箱型電気炉、箱型重油炉、連続式焼入及び焼戻炉、連続式無酸化炉、蟬付炉、連続式焼結炉、塗装焼付炉、連続コンベア式ガラス曲げ炉、ガラス強化炉、光輝熱処理炉、流気式加熱炉（丸型及び箱型）、ロータリーキルン式焼成炉、炉床回転式加熱炉
- 化学機器 熱風発生機 熱源（スチーム、ガス、電気、オイル）熱交換機、温水タンク、オシレーター（造粒機）
- 自動化機器 自動封筒糊付け機、自動塗布装置、ガラス板洗浄装置、バックミラー製造ライン、ロボットを利用した各種産業機器、スネークコンベア、切削液集中処理装置、水処理装置、自動間隔保持コンベア、自動キャッパー、木材磨き装置
- 問題解決製品、設備 こんな物が出来ないかという〈製品、設備〉
こんな事が出来ないかという〈製品、設備〉

問題解決製品、設備とは

- 私たちの知恵と設備を駆使して作ることの出来るあらゆるものを作ります。
- とにかく工場の設備に関する事であれば一声おかけ下さい。
- 可能性のあることは何でもチャレンジいたします。
- 省力化に関する数々の経験を生かし、お手伝いをさせて下さい。
- 生産設備に関する便利屋として、誠心誠意取り組みます。
- 工場内の問題をお聞かせ下さい。問題解決が私たちの仕事です。
- 貴社の工場内の設備の稼働率をアップさせて下さい。
- 御社のアイデアの実現に参加させて下さい。

株式会社 長門電機工作所

〒547-0057 大阪府大東市新田西町1-38

TEL 072-872-1350 FAX 072-872-8040

E-mail : tatemoto@nagato.co.jp

ホームページ <http://www.nagato.co.jp>